

# Binoptic elektronisk armatur

- Elektronisk håndvask armatur til 230/12 volt inkl. transformerboks
- Automatisk hygiejneskyl - 24 timer efter sidste brug

## Produkt:

Binoptic elektronisk vægarmatur til koldt eller forblandet vand. Sikrer top-hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen. Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition.

Armaturet er til 230/12 volt og leveres med transformerboks IP65. Flexslange, kontraventil samt magnetventil. Den indvendige glatte overflade samt den lave vandvolumen i tuden mindsker bakteriedannelse.

## Anvendelse:

Binoptic vægarmatur anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til håndvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevarerindustrier m.v.

## Sikkerhed:

Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug.

*Hygiejneskyl kan ændres til 12 timer eller deaktiveres.*

## DELABIE



• Elektronisk - Ingen manuel kontakt



• Reducerer vandforbruget op til 50%



• Automatisk hygiejneskyl



• Transformerboks IP65



Binoptic elektronisk  
vægarmatur til 230/12 volt

Best. nr: 379ENC

# Binoptic elektronisk vægarmatur

## Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.  
Max differenstryk: 1 bar.

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Min. tapmgd. l/sek.		0,03	0,05	0,06
Max. tapmgd. l/sek.		0,06	0,09	0,11

## Vandforbrug:

Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.  
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Vigtigt:

For at undgå interferens med infrarøde stråler, må der ikke installeres elektroniske armaturer overfor hinanden. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

## Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.  
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

## Modelprogram:

### Binoptic til vægmontering - 230/12 volt

Til koldt eller forblandet vand



## DELABIE

Best.nr:

379ENC

**CMA**  
ARMATUR